


E11450



Jumper

VDOAF040MSS0005H04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Campo de aplicação		
Característica especial		sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		III
Capacidade de carga total	[A]	3
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		latão, niquelado
Notas		
Quantidade		1 peça

Jumper

VDOAF040MSS0005H04STGH040MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm

