E11477

Jumper

VDOAH043MSS00,6H04STAH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC036
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Capacidade de carga total	[A]	3
Saídas		
Função elétrica		PNP
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		latão, niquelado
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	2 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

E11477

Jumper

VDOAH043MSS00,6H04STAH040MSS

Observações

Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica

cabo: 0,6 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm

conexão elétrica

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90º); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm