




Jumper

VDOAH050MSS0002H05STGH050MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo




Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacidade de carga total	[A]	3
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		latão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

Jumper

VDOAH050MSS0002H05STGH050MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm

