


Jumper

VDOAH050MSS0005H05STGH050MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacidade de carga total [A]	3

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 68

Dados mecânicos

Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material porca	latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

Jumper

VDOAH050MSS0005H05STGH050MSS

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm

