




Cabo de conexão com soquete

ADOAF030MSS0002H03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC144
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação	
Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção	III
Capacidade de carga total [A]	3
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 68
Dados mecânicos	
Dimensões [mm]	18 x 10 x 27
Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material porca	latão, niquelado
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça



**Cabo de conexão com soquete**

ADOAF030MSS0002H03

conexão elétricacabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm

**Conexão**

BK = Cores dos fios :
BN = preto
BU = marrom
 azul