E11493

Cabo de conexão com soquete

ADOAF032MSS0005H03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC148

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Campo de aplicação		
Característica especial		sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Classe de proteção		III
Capacidade de carga total	[A]	3
Saídas		
Função elétrica		PNP
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	17 x 10 x 26
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		latão, niquelado

E11493

Cabo de conexão com soquete

ADOAF032MSS0005H03

Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Notas	
Quantidade	1 peça


conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,1 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90º); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm

Conexão: 1 x M8, angular (90º); codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm



Conexão



Cores dos fios :

BK = preto
BN = marrom
BU = azul