



## Cabo de conexão com soquete

ADOGF030VAS0005E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVT123

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



## Área de aplicação

Característica especial

sem silicone; Contatos banhados a ouro

Sem silicone

sim

## Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

&lt; 60 AC / &lt; 75 DC

Classe de proteção

III

Capacidade de carga total

[A]

3

## Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...85

Proteção

IP 68

## Dados mecânicos

Dimensões

[mm]

10 x 10 x 31

Materiais

PVC

Material do invólucro

PVC

Material porca

1.4404 (aço inoxidável / 316L)

## Observações

Unidades por embalagem

1 peça


**Cabo de conexão com soquete**

ADOGF030VAS0005E03

**conexão elétrica**cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x 0,1 mm )**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm

**Conexão**

BK =           Cores dos fios :  
BN =           preto  
BU =           marrom  
                  azul