



Cabo de conexão com soquete

ADOGF030VAS0025E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial

sem silicone; Contatos banhados a ouro

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Classe de proteção

III

Capacidade de carga total

[A]

3

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...85

Proteção

IP 68

Dados mecânicos

Dimensões

[mm]

10 x 10 x 31

Materiais

PVC

Material do invólucro

PVC

Material porca

1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

**Cabo de conexão com soquete**

ADOGF030VAS0025E03

conexão elétricacabo: 25 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm

**Conexão**

BK = Cores dos fios :
BN = preto
BU = marrom
 azul