




Cabo de conexão com soquete

ADOAF030VAS0005E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVT127
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.




Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		III
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	180
Materiais		PVC
Material do invólucro		PVC
Material porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

**Cabo de conexão com soquete**

ADOAF030VAS0005E03

conexão elétricacabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm

**Conexão**

BK =
BN =
BU =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul