




Cabo de conexão com soquete

ADOAF030VAS0010E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVT128
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.




Área de aplicação	
Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção	III
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 68
Dados mecânicos	
Materiais	PVC
Material do invólucro	PVC
Material porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Observações	
Unidades por embalagem	1 peça

**Cabo de conexão com soquete**

ADOAF030VAS0010E03

conexão elétricacabo: 10 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm

**Conexão**

BK =
BN =
BU =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul