



Cabo de conexão com soquete

ADOAF030VAS0025E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção	III

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 68

Dados mecânicos

Materiais	PVC
Material do invólucro	PVC
Material porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

E11500



Cabo de conexão com soquete

ADOAF030VAS0025E03

conexão elétrica


cabo: 25 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm



Conexão



BK =
BN =
BU =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul