

E11501



Cabo de conexão com soquete

ADOAF032VAS0005E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVT131

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação		
Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Classe de proteção	III	
Saídas		
Função elétrica	PNP	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção	IP 68	
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	18 x 10 x 28
Materiais	PVC	
Material do invólucro	PVC	
Material porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)	
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

E11501



Cabo de conexão com soquete

ADOAF032VAS0005E03

Observações

Unidades por embalagem


1 peça

conexão elétrica


cabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm



Conexão



BK =
BN =
BU =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul