# E11502

## Cabo de conexão com soquete

ADOAF032VAS0010E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo




| | | |
|---|---|---|
| **Campo de aplicação** | | |
| Característica especial | | sem silicone; Contatos banhados a ouro |
| Sem silicone | | sim |
| **Dados elétricos** | | |
| Tensão de operação | [V] | 10...30 DC |
| Classe de proteção | | III |
| **Saídas** | | |
| Função elétrica | | PNP |
| **Condições ambientais** | | |
| Temperatura ambiente | [°C] | -25...85 |
| Proteção | | IP 68 |
| **Dados mecânicos** | | |
| Peso | [g] | 312 |
| Dimensões | [mm] | 18 x 10 x 28 |
| Materiais | | PVC |
| Material do invólucro | | PVC |
| Material porca | | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) |
| **Displays / elementos de operação** | | |
| Display | Status de chaveamento | 1 x LED, amarelo |
| | em operação | 1 x LED, verde |
| **Notas** | | |
| Quantidade | | 1 peça |

# E11502

## Cabo de conexão com soquete


ADOAF032VAS0010E03

### conexão elétrica


cabo: 10 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90º); codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm




### Conexão




| | Cores dos fios : |
|---|---|
| BK = | preto |
| BN = | marrom |
| BU = | azul |