


E11503



Cabo de conexão com soquete

ADOAF032VAS0025E03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



| Campo de aplicação | | |
|----------------------------------|--|------------------|
| Característica especial | sem silicone; Contatos banhados a ouro | |
| Sem silicone | sim | |
| Dados elétricos | | |
| Tensão de operação [V] | 10...30 DC | |
| Classe de proteção | III | |
| Saídas | | |
| Função elétrica | PNP | |
| Condições ambientais | | |
| Temperatura ambiente [°C] | -25...85 | |
| Proteção | IP 68 | |
| Dados mecânicos | | |
| Dimensões [mm] | 18 x 10 x 28 | |
| Materiais | PVC | |
| Material do invólucro | PVC | |
| Material porca | 1.4404 (aço inoxidável / 316L) | |
| Displays / elementos de operação | | |
| Display | Status de chaveamento | 1 x LED, amarelo |
| | em operação | 1 x LED, verde |
| Notas | | |
| Quantidade | 1 peça | |

E11503



Cabo de conexão com soquete


ADOAF032VAS0025E03

conexão elétrica


cabo: 25 m, PVC, laranja, Ø 5 mm; 3 x 0,25 mm² (32 x 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, angular (90°); codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm



Conexão



Cores dos fios :
BK = preto
BN = marrom
BU = azul