

E11507




Plugável

SSTA050MSSFKPG

Artigo descontinuado

Produtos alternativos: EVC817

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Capacidade de carga total	[A]	4; (...40 °C)
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	26,5
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Material porca		latão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E11507



Plugável


SSTAH050MSSFKPG

conexão elétrica

terminais parafusados: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4...6 mm

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão

