


E11510



Soquete confeccionável

SDOAH042MSSFKPG



Área de aplicação		
Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Capacidade de carga total	[A]	4; (...40 °C)
Saídas		
Função elétrica	PNP	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção	IP 68	
Dados mecânicos		
Peso	[g]	28,6
Dimensões	[mm]	30 x 18 x 35
Materiais	PA	
Material do invólucro	PA	
Material porca	latão, niquelado	
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	1 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	

E11510



Soquete confeccionável

SDOAH042MSSFKPG

conexão elétrica

terminais parafusados: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4...6 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão

