


Soquete confeccionável

SDOAH050MSSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produto alternativo: EVC815 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas. – Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas. – Descontinuado a partir de: 31.03.2020



Campo de aplicação

Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 45 AC / < 70 DC
Capacidade de carga total	[A]	4; (...40 °C)

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção		IP 68

Dados mecânicos

Peso	[g]	29,1
Dimensões	[mm]	35 x 20 x 30
Materiais		PA
Material porca		latão, niquelado

Notas

Quantidade		1 peça
------------	--	--------

E11512



Soquete confeccionável

SDOAH050MSSFKPG

conexão elétrica


terminais parafusados: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 4...6 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); Corpo: PA; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão



Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produto alternativo: EVC815 Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas. – Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas. – Descontinuado a partir de: 31.03.2020