


Cabo de conexão com soquete

ADOAH040MSS0002C04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC529

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Campo de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 50 AC / < 60 DC
Classe de proteção	III
Capacidade de carga total [A]	4

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Peso [g]	88,6
Dimensões [mm]	15 x 26,3 x 38
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material porca	latão, niquelado

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

E11541



Cabo de conexão com soquete


ADOAH040MSS0002C04

conexão elétrica


cabo: 2 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm, blindado; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm; Cabo de conexão blindado: blindagem não aplicada



Conexão



BK =	Cores dos fios :
BN =	preto
BU =	marrom
WH =	azul
	branco