


Plugável

SSTGF030MSSFPKG



Área de aplicação

Característica especial

Contatos banhados a ouro

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 50 AC / < 75 DC

Classe de proteção

III

Capacidade de carga total

[A]

4

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 68

Dados mecânicos

Peso

[g]

14,8

Materiais

PA

Material do invólucro

PA

Material porca

latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem

1 peça



Plugável

SSTGF030MSSFPKG

conexão elétrica

tecnologia de deslocamento de isolamento: 0,14...0,38 mm²; Isolamento dos fios: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Revestimento do cabo: Ø 3...5 mm

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão

