


## Soquete confeccionável

SDOGF030MSSFKPG



## Área de aplicação

Característica especial

Contatos banhados a ouro

## Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

&lt; 45 AC / &lt; 70 DC

Classe de proteção

III

Capacidade de carga total

[A]

4

## Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...90

Proteção

IP 68

## Dados mecânicos

Peso

[g]

17,2

Materiais

PA

Material do invólucro

PA

Material porca

latão, niquelado

## Observações

Unidades por embalagem

1 peça

# E11552



## Soquete confeccionável

SDOGF030MSSFKPG

### conexão elétrica

tecnologia de deslocamento de isolamento: 0,14...0,38 mm<sup>2</sup>; Isolamento dos fios: PVC / TPE; (Ø 1,0...1,6 mm); Revestimento do cabo: Ø 3...5 mm

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



### Conexão

