




Distribuidor Y

T SPLITTER M12/2XUS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EBC113
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	4
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	34,8
Materiais		PUR
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E11562



Distribuidor Y

T SPLITTER M12/2XUS

conexão elétrica

Conexão

