


Distribuidor Y

Safety splitter box



Área de aplicação

Modelo	peça em T para a cablagem pseudossérie de sensores de segurança
--------	---

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	4

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68

Dados mecânicos

Peso	[g]	31,4
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		latão, niquelado

Observações


Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

Distribuidor Y

Safety splitter box

conexão elétrica

Conexão



conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado

Conexão: 1 x M12; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado