


Caixa separadora

ZDO6H057MSS00,5H09

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	10...30 DC
Classe de proteção	II
Capacidade de carga por módulo/slot [A]	4
Capacidade de carga total [A]	12

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-15...80
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	18 x 54 x 100
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Quantidade de slots do distribuidor central	6

E11570



Caixa separadora

ZDO6H057MSS00,5H09

Versão do conector	M12
--------------------	-----

Displays / elementos de operação

Display	Status de chaveamento	6 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde

Observações


Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 0,5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² + 3 x 0,75 mm²

conexão elétrica - slot

Conexão: 6 x M12; codificação: A; Corpo: TPU; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm




E11570



Caixa separadora

ZDO6H057MSS00,5H09

Conexão



BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GN/YE =	verde/amarelo
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo