

E11571




Caixa separadora

ZDO8H059MSS00,5H11

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EBC038

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro

Sem silicone sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V] 10...30 DC

Classe de proteção II

Capacidade de carga por módulo/slot [A] 4

Capacidade de carga total [A] 12


E11571



Caixa separadora

ZDO8H059MSS00,5H11

Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	18 x 54 x 127
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Quantidade de slots do distribuidor central		8
Versão do conector		M12
Displays / elementos de operação		
Display	Status de chaveamento	8 x LED, amarelo
	em operação	1 x LED, verde
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça
conexão elétrica		
cabo: 0,5 m, PUR / PVC, sem halogênio, preto, Ø 8,4 mm; 8 x 0,34 mm ² + 3 x 0,75 mm ²		
conexão elétrica - slot		
Conexão: 8 x M12; codificação: A; Corpo: TPU; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm		




E11571



Caixa separadora

ZDO8H059MSS00,5H11

Conexão



	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GN/YE =	verde/amarelo
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	violeta
WH =	branco
YE =	amarelo