




Cabo de conexão com conector

ASTGH040VAS0005E04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Campo de aplicação		
Característica especial		sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Proteção		IP 68; IP 69K
Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	15 x 15 x 41,5
Materiais		PVC
Material do invólucro		PVC
Material porca		1.4404 (aço inoxidável / 316L)
Notas		
Quantidade		1 peça

**Cabo de conexão com conector**

ASTGH040VAS0005E04

conexão elétricacabo: 5 m, PVC, laranja, Ø 5,3 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)**conexão elétrica - conector**

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm

**Conexão**

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =
WH =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul
branco