




Cabo de conexão com soquete

ADOGH050MSA0005C02



Área de aplicação		
Característica especial	sem halogênio; Contatos banhados a ouro; cabo blindado; Tolerâncias para dobras e deslocamentos	
Aplicação	barramento CAN	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacidade de carga total	[A]	4
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Temperatura de armazenamento	[°C]	-40...80
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	374,5
Dimensões	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		latão, niquelado
Tolerâncias para dobras e deslocamentos		sim
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	Raio de flexão para instalação fixa	mín. 5 x o diâmetro mínimo do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 1 Mio.

Cabo de conexão com soquete

ADOGH050MSA0005C02

Observações

Unidades por embalagem



1 peça

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, violeta, Ø 6,8 mm, blindado; 2 x 0,25 mm² (19 x Ø 0,13 mm) + 2 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm) + 1 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,16 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado

**Conexão**

BK =
 BU =
 RD =
 WH =
 screen =

Cores dos fios :
 preto
 azul
 vermelho
 branco
 tela