


E11601



Soquete de instalação

EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)



1 anel O



Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	33
Rosca de instalação		PG 9
Materiais		latão niquelado
Material do invólucro		latão, niquelado
Notas		
Quantidade		1 peça



Soquete de instalação


EDOGH080MSS00,5E08 (PG9)

conexão elétrica

cabos: 0,5 m, PVC; 8 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: latão, niquelado



Conexão

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	RD

Codificação de cores conforme DIN 47100

Cores dos fios :

BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo