




Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS



Área de aplicação		
Aplicação		medição de corrente
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 24 AC/DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Proteção		IP 67; IP 69K
Dados mecânicos		
Peso	[g]	152,5
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Acessórios		
Material incluído		parafuso
		área para marcação
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça



Cabos de conexão com conector de válvula

VVDAA040MSS0002H03STGH020MSS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR; 2 x 0,75 mm²

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x válvula da forma de construção A conforme DIN, angular (90°); Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm

