



E11624



Plugável

SSTGH040MSSFKPG



Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 250 AC/DC
Capacidade de carga total	[A]	4; (...40 °C)
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	25,5
Dimensões	[mm]	20 x 20 x 52
Materiais		PA
Material do invólucro		PA
Material porca		latão, niquelado
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

E11624



Plugável

SSTGH040MSSFKPG

conexão elétrica

terminais parafusados: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão

