


# E11627



## Prolongador duplo em T

T SPLITTER M12/2XUS



### Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	3
Capacidade de carga total	[A]	3

### Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68

### Dados mecânicos

Peso	[g]	39,7
Materiais		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		latão, niquelado

### Acessórios

Material incluído		Capas de proteção: 1
-------------------	--	----------------------

### Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

# E11627




## Prolongador duplo em T

T SPLITTER M12/2XUS

### conexão elétrica

#### Conexão



Conexão: 1 x M12; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado