

E11640




Jumper

VDOGH050VAS00,3E05STGH050VAS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVT058

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Campo de aplicação

Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacidade de carga total [A]	4

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...100
Proteção	IP 68; IP 69K

Dados mecânicos

Materiais	PVC
Material do invólucro	PVC
Material porca	1.4404 (aço inoxidável / 316L)

Notas

Quantidade	1 peça
------------	--------

E11640




Jumper

VDOGH050VAS00,3E05STGH050VAS

conexão elétrica - conector


Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm



conexão elétrica

cabo: 0,3 m, PVC, laranja, Ø 5,3 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PVC; Bloqueio: 1.4404 (aço inoxidável / 316L); Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm

