


# E11645



## Cabo de conexão com soquete

ADOAO140MSS0002B11



### Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 30 DC
Capacidade de carga total	[A]	3

### Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 67

### Dados mecânicos

Peso	[g]	197,2
Dimensões	[mm]	45 x 20 x 49
Material		PUR
Material do invólucro		PUR
Material porca		latão, niquelado

### Observações

Unidades por embalagem		1 peça
------------------------	--	--------

# E11645



## Cabo de conexão com soquete


ADAOA140MSS0002B11

### conexão elétrica

cabo: 2 m, PUR, preto, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm ) + 10 x 0,25 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,2 mm )

### conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M16, angular (90°); Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado



### Conexão

A	BN
C	GY/PK
E	BK
G	PK
J	GN
L	BU
N	RD/BU
O	VT
P	WH
R	RD
S	GY
T	YE

M:	não conectado
U:	não conectado
	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
VT =	violeta
WH =	branco
YE =	amarelo
RD =	vermelho