


Soquete confeccionável

SDOAH042MSSFKPG

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial

sem silicone; Contatos banhados a ouro

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

10...30 DC

Capacidade de carga total

[A]

4; (...40 °C)

Saídas

Função elétrica

PNP

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...100

Proteção

IP 68

Dados mecânicos

Dimensões

[mm]

30 x 18 x 35

Materiais

PA

Material do invólucro

PA

Material porca

latão, niquelado

Displays / elementos de operação

Display

Status de chaveamento

1 x LED, amarelo

em operação

1 x LED, verde

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

E11659



Soquete confeccionável

SDOAH042MSSFKPG

conexão elétrica

terminais: ...0,75 mm²; Revestimento do cabo: Ø 6...8 mm

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: PA; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão

