

E11664




Cabo em Y

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EVC503
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação		
Característica especial		sem halogênio
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	10...30 DC
Capacidade de carga total	[A]	4
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	65
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Material porca		latão, niquelado
Quantidade de slots do distribuidor central		2
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça

Cabo em Y

YDOAH040MSS0,25H04STGH040MSS

conexão elétrica


cabo: 0,25 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



conexão elétrica - soquete

Conexão: 2 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado

