




Cabo em metro

CABLE/100M/ PUR/4X0,34/BK



Área de aplicação		
Característica especial	sem halogênio; Tolerâncias para dobras e deslocamentos	
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...90
Dados mecânicos		
Peso	[g]	3127
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	sim	
Tolerâncias para dobras e deslocamentos	raio de flexão em aplicação flexível	mín. 10 x diâmetro do cabo
	velocidade de movimento	max. 3.3 m/s para deslocamento horizontal de 5m e aceleração máxima de 5 m/s²
	ciclos de curvatura	> 5 Mio.
	esforço de torção	± 180 °/m
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	
conexão elétrica		
cabo: 100 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm², PP		