



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040MSN0005A04

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Application	
Aplicação	Ex zona 1
Dados elétricos	
Tensão de operação [V]	< 15 DC
Condições ambientais	
Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Proteção	IP 67
Dados mecânicos	
Dimensões [mm]	27 x 15 x 39
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Material porca	latão, niquelado
Notas	
Notas	Existem requisitos específicos de cabeamento em caso de utilização de conectores fêmeas em áreas potencialmente explosivas (ATEX). É imprescindível que o usuário respeite sob sua própria responsabilidade os requisitos dos regulamentos de instalação aplicáveis.
Unidades por embalagem	1 peça

E11694



Cabo de conexão com soquete

ADOAH040MSN0005A04

conexão elétrica


cabo: 5 m, PUR / PVC, azul, Ø 5 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M12, angular (90°); codificação: A; Corpo: TPU; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



BN =
GY =
WH =

Cores dos fios :
marrom
cinza
branco