




Prolongador duplo em T

Y-splitter/STM12/2xUS



Área de aplicação		
Modelo		Para sensores de pressão PNI
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	3
Capacidade de carga total	[A]	3
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Proteção		IP 68
Dados mecânicos		
Peso	[g]	38
Materiais		PUR
Observações		
Observações		alinhamento conexões de encaixe A/B verticais (no sensor vertical)
Unidades por embalagem		1 peça

Prolongador duplo em T

Y-splitter/STM12/2xUS

conexão elétrica

Conexão

