


# E11697



## Cabo de conexão com soquete

ADOAO140MSS0005B11



| Dados elétricos           |      |                  |
|---------------------------|------|------------------|
| Tensão de operação        | [V]  | < 30 DC          |
| Capacidade de carga total | [A]  | 3                |
| Condições ambientais      |      |                  |
| Temperatura ambiente      | [°C] | -25...90         |
| Proteção                  |      | IP 67            |
| Dados mecânicos           |      |                  |
| Peso                      | [g]  | 421,5            |
| Dimensões                 | [mm] | 45 x 20 x 49     |
| Materiais                 |      | PUR              |
| Material do invólucro     |      | PUR              |
| Material porca            |      | latão, niquelado |
| Observações               |      |                  |
| Unidades por embalagem    |      | 1 peça           |

## Cabo de conexão com soquete


ADOAO140MSS0005B11

## conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, preto, Ø 7,5 mm; 2 x 0,34 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm) + 10 x 0,25 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,2 mm)

## conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M16, angular (90°); Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado



## Conexão

|   |       |
|---|-------|
| A | BN    |
| C | GY/PK |
| E | BK    |
| G | PK    |
| J | GN    |
| L | BU    |
| N | RD/BU |
| O | VT    |
| P | WH    |
| R | RD    |
| S | GY    |
| T | YE    |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| M:               | não conectado |
| U:               | não conectado |
| Cores dos fios : |               |
| BK =             | preto         |
| BN =             | marrom        |
| BU =             | azul          |
| GN =             | verde         |
| GY =             | cinza         |
| PK =             | rosa          |
| VT =             | violeta       |
| WH =             | branco        |
| YE =             | amarelo       |
| RD =             | vermelho      |