


Cabo de conexão com conector

ASTGF030MSS0,28H03

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Campo de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção	III
Capacidade de carga total [A]	3

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-25...85
Proteção	IP 68

Dados mecânicos

Materiais	PUR
Material do invólucro	PUR
Material porca	latão, niquelado

Notas

Notas	cabo: 60mm decapado e 3mm isolado e estanhado
Quantidade	1 peça

E11698



Cabo de conexão com conector

ASTGF030MSS0,28H03

conexão elétrica

cabo: 0,28 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado



Conexão

1	BN
3	BU
4	BK

BK =
BN =
BU =

Cores dos fios :
preto
marrom
azul