


E11706



Jumper

VDOGG030--S0002A03STGH030MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação		
Característica especial	sem silicone; Contatos banhados a ouro	
Sem silicone	sim	
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção	III	
Capacidade de carga total	[A]	3
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...85
Proteção	IP 67	
Dados mecânicos		
Materiais	PUR	
Material do invólucro	PUR	
Material porca	latão, niquelado	
Observações		
Unidades por embalagem	1 peça	

Jumper

VDOGG030--S0002A03STGH030MSS

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm

**conexão elétrica**

cabo: 2 m, PUR / PVC, preto, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Conexão**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M8, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,6...0,7 Nm

