


Jumper

VDOGH040MSS0,15H04STGH040MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial

sem silicone; Contatos banhados a ouro

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 250 AC / < 300 DC

Capacidade de carga total

[A]

3

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-25...85

Proteção

IP 68

Dados mecânicos

Materiais

PUR

Material do invólucro

PUR

Material porca

latão, niquelado

Observações

Unidades por embalagem

1 peça

Jumper

VDOGH040MSS0,15H04STGH040MSS

conexão elétrica - conector

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm

**conexão elétrica**

cabo: 0,15 m, PUR, preto, Ø 5 mm; 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Conexão**conexão elétrica - soquete**

Conexão: 1 x M12, reto; codificação: A; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,7...0,9 Nm

