


E11718



Caixa separadora

ZDO4H050MSS0010H07

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção	II
Capacidade de carga por módulo/slot [A]	4
Capacidade de carga total [A]	12

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C]	-15...80
Proteção	IP 67

Dados mecânicos

Dimensões [mm]	18 x 54 x 82
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Quantidade de slots do distribuidor central	4

E11718



Caixa separadora

ZDO4H050MSS0010H07

Versão do conector

M12

Observações

Unidades por embalagem


1 peça

conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 8,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - slot

Conexão: 4 x M12; codificação: A; Corpo: TPU; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Conexão

<u>BN</u>	<u>1 (1..4)</u>	<u>C</u>
<u>BU</u>	<u>3 (1..4)</u>	<u>C</u>
<u>GN/YE</u>	<u>5 (1..4)</u>	<u>C</u>
<u>WH</u>	<u>4 (1)</u>	<u>C</u>
<u>GN</u>	<u>4 (2)</u>	<u>C</u>
<u>YE</u>	<u>4 (3)</u>	<u>C</u>
<u>GY</u>	<u>4 (4)</u>	<u>C</u>

	Cores dos fios :
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
WH =	branco
YE =	amarelo