


E11721



Caixa separadora

ZDO6H050MSS0010H07

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Área de aplicação

Característica especial	sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone	sim

Dados elétricos

Tensão de operação	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		II
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	12

Condições ambientais

Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Proteção		IP 67

Dados mecânicos

Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU

E11721



Caixa separadora

ZDO6H050MSS0010H07

Quantidade de slots do distribuidor central	6
Versão do conector	M12

Observações


Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 9 mm; 6 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - slot

Conexão: 6 x M12; codificação: A; Corpo: TPU; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Conexão

BN	1 (1...6)
BU	3 (1...6)
GN/YE	5 (1...6)
WH	4 (1)
GN	4 (2)
YE	4 (3)
GY	4 (4)
PK	4 (5)
RD	4 (6)

	Cores dos fios :
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo