




Caixa separadora

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EBC005
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação		
Característica especial		sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		II
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	12
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Proteção		IP 67



Caixa separadora

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	28 x 60 x 125
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Quantidade de slots do distribuidor central		6
Versão do conector		M12


Observações	
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica - Conexão

Conexão: 1 x M23; Corpo: TPU; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Conexão



E11722



Caixa separadora

ZDO6H050MSS0000-00STAK120MSS

conexão elétrica - slot

Conexão: 6 x M12; codificação: A; Corpo: TPU; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm

