




Caixa separadora

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EBC003
Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Campo de aplicação		
Característica especial		sem silicone; Contatos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		II
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	10
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Proteção		IP 67



Caixa separadora


ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

Dados mecânicos		
Dimensões	[mm]	28 x 60 x 118
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU
Quantidade de slots do distribuidor central		4
Versão do conector		M12

Notas	
Quantidade	1 peça

conexão elétrica - Conexão

Conexão: 1 x M23; Corpo: TPU; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



Conexão

+	19	1 (1...4)	C
-	6	3 (1...4)	C
⏏	12	5 (1...4)	C
	15	4 (1)	C
	7	2 (1)	C
	5	4 (2)	C
	4	2 (2)	C
	16	4 (3)	C
	8	2 (3)	C
	3	4 (4)	C
	14	2 (4)	C

E11728



Caixa separadora

ZDO4H050MSS0000-00STAK190MSS

conexão elétrica - slot

Conexão: 4 x M12; codificação: A; Corpo: TPU; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm

