

E11729




Caixa separadora

ZDO6H050MSS0005H11

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EBC018

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Característica especial sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro

Sem silicone sim

Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 60 AC / < 75 DC

Classe de proteção II

Capacidade de carga por módulo/slot [A] 4

Capacidade de carga total [A] 12

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -15...80

Proteção IP 67

E11729



Caixa separadora


ZDO6H050MSS0005H11

Dados mecânicos	
Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Quantidade de slots do distribuidor central	6
Versão do conector	M12

Observações	
Unidades por embalagem	1 peça

conexão elétrica
cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 10,4 mm; 12 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - slot
Conexão: 6 x M12; codificação: A; Corpo: TPU; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm



E11729



Caixa separadora

ZDO6H050MSS0005H11

Conexão

<u>BN</u>	1 (1...6)
<u>BU</u>	3 (1...6)
<u>GN/YE</u>	5 (1...6)
<u>GY/PK</u>	2 (1)
<u>RD/BU</u>	2 (2)
<u>WH/GN</u>	2 (3)
<u>BN/GN</u>	2 (4)
<u>WH/YE</u>	2 (5)
<u>YE/BN</u>	2 (6)
<u>WH</u>	4 (1)
<u>GN</u>	4 (2)
<u>YE</u>	4 (3)
<u>GY</u>	4 (4)
<u>PK</u>	4 (5)
<u>RD</u>	4 (6)

	Cores dos fios :
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo