




Caixa separadora

ZDO6H050MSS0010H11

Artigo não mais disponível - registro de arquivo



Campo de aplicação		
Característica especial		sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro
Sem silicone		sim
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 60 AC / < 75 DC
Classe de proteção		II
Capacidade de carga por módulo/slot	[A]	4
Capacidade de carga total	[A]	12
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-15...80
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Materiais		TPU
Material do invólucro		TPU

E11730



Caixa separadora

ZDO6H050MSS0010H11

Quantidade de slots do distribuidor central	6
Versão do conector	M12

Notas


Quantidade	1 peça
------------	--------

conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 10,4 mm; 12 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - slot

Conexão: 6 x M12; codificação: A; Corpo: TPU; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm





Caixa separadora

ZDO6H050MSS0010H11

Conexão

<u>BN</u>	1 (1...6)	C
<u>BU</u>	3 (1...6)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...6)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH/YE</u>	2 (5)	C
<u>YE/BN</u>	2 (6)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C

	Cores dos fios :
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo