

E11732




Caixa separadora

ZDO8H050MSS0005H11

Artigo não mais disponível - registro de arquivo

Produtos alternativos: EBC022

Quando selecionar um item alternativo, por favor verifique possíveis diferenças técnicas.



Área de aplicação

Característica especial

sem silicone; sem halogênio; Contatos banhados a ouro

Sem silicone

sim

Dados elétricos

Tensão de operação

[V]

< 60 AC / < 75 DC

Classe de proteção

II

Capacidade de carga por módulo/slot

[A]

4

Capacidade de carga total

[A]

12

Condições ambientais

Temperatura ambiente

[°C]

-15...80

Proteção

IP 67



Caixa separadora

ZDO8H050MSS0005H11

Dados mecânicos

Materiais	TPU
Material do invólucro	TPU
Quantidade de slots do distribuidor central	8
Versão do conector	M12

Observações

Unidades por embalagem	1 peça
------------------------	--------

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - slot

Conexão: 8 x M12; codificação: A; Corpo: TPU; Contatos: dourado; Máx. torque de aperto: 0,5 Nm





Caixa separadora

ZDO8H050MSS0005H11

Conexão

<u>BN</u>	1 (1...8)	C
<u>BU</u>	3 (1...8)	C
<u>GN/YE</u>	5 (1...8)	C
<u>GY/PK</u>	2 (1)	C
<u>RD/BU</u>	2 (2)	C
<u>WH/GN</u>	2 (3)	C
<u>BN/GN</u>	2 (4)	C
<u>WH/YE</u>	2 (5)	C
<u>YE/BN</u>	2 (6)	C
<u>WH/GY</u>	2 (7)	C
<u>GY/BN</u>	2 (8)	C
<u>WH</u>	4 (1)	C
<u>GN</u>	4 (2)	C
<u>YE</u>	4 (3)	C
<u>GY</u>	4 (4)	C
<u>PK</u>	4 (5)	C
<u>RD</u>	4 (6)	C
<u>BK</u>	4 (7)	C
<u>VT</u>	4 (8)	C

	Cores dos fios :
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo