


E11740



Cabo de conexão com soquete

ADOAK120MSS0010H12



Área de aplicação		
Característica especial		sem halogênio
Dados elétricos		
Tensão de operação	[V]	< 63 AC/DC
Condições ambientais		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...80
Proteção		IP 67
Dados mecânicos		
Peso	[g]	1390
Dimensões	[mm]	51 x 26 x 70
Materiais		PUR preto
Material do invólucro		PUR
Material porca		latão, niquelado
Máx. torque de aperto	[Nm]	2
Observações		
Unidades por embalagem		1 peça



Cabo de conexão com soquete

ADOAK120MSS0010H12

conexão elétrica

cabo: 10 m, PUR, sem halogênio, preto, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M23, angular (90°); Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado



Conexão



Cores dos fios :

BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
WH =	branco
YE =	amarelo