


E11742



Cabo de conexão com soquete

ADOGK190MSS0005H19



Área de aplicação

Característica especial sem halogênio

Dados elétricos

Tensão de operação [V] < 63 AC/DC

Capacidade de carga total [A] 8

Condições ambientais

Temperatura ambiente [°C] -25...80

Proteção IP 67

Dados mecânicos

Peso [g] 1141

Dimensões [mm] 26 x 26 x 85

Materiais PUR preto

Material do invólucro PUR

Material porca latão, niquelado

Máx. torque de aperto [Nm] 2

Observações

Unidades por embalagem 1 peça

E11742



Cabo de conexão com soquete


ADOGK190MSS0005H19

conexão elétrica

cabo: 5 m, PUR, sem halogênio, preto, \varnothing 11,6 mm; 16 x 0,5 mm² (63 x \varnothing 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x \varnothing 0,1 mm)

conexão elétrica - soquete

Conexão: 1 x M23, reto; Corpo: PUR; Bloqueio: latão, niquelado



E11742



Cabo de conexão com soquete

ADOGK190MSS0005H19

Conexão

1	VT
2	RD
3	GY
4	RD/BU
5	GN
6	BU
7	GY/PK
8	WH/GN
9	WH/YE
10	WH/GY
11	BK
12	GN/YE
13	YE/BN
14	BN/GN
15	WH
16	YE
17	PK
18	GY/BN
19	BN

	Cores dos fios :
BK =	preto
BN =	marrom
BU =	azul
GN =	verde
GY =	cinza
PK =	rosa
RD =	vermelho
VT =	violeta
WH =	branco
YE =	amarelo